

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1454.500 Plastskåp KS

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1454.500 - Plastskåp KS

Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | KS 1454.500 |
| Utförande | med glasfönster |
| Material | Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK Dörr: inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande kläm-gummilist |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad Montageplåt: förzinkad |
| Färg | Liknar RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås Montageplåt Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt Fönster i dörren |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Observera: | Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C. |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 56 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 500 mm Höjd: 500 mm Djup: 300 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2,5 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 417 mm x 450 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Variabel dörrupphängning | Yes |
| Antal lås | 2 |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| With viewing window | Yes |
| Grundmaterial | Plast |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 12,797 kg |
| Bruttovikt | 13,471 kg |
| Tullvarukod | 94037000 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KS Plastskåp, BHD: 500x500x300 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr, Fönsterdörr |

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
TÜV

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK