

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1485.600

Minikomforthandtag AX

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1485.600 - Minikomforthandtag AX

Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset.

Features

Art. nr.	AX 1485.600
Utförande	för låsinsatser och profilhalvcylinder
Produktbeskrivning	Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
Material	Zinkgjutgods Plast
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Lås	Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp	AX plast
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,33 kg
Bruttovikt	0,346 kg
Tullvarukod	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Features

Produktbeskrivning

Minikomforthandtag för AX Plastsåp, för låsinsatser eller halvcyliinder

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA