

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1500.000**

**Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns**

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1500.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.



## Features

Art. nr.	KX 1500.000
Produktbeskrivning	Kopplingslådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Minivridlås
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12

# Features

IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 150 mm Höjd: 150 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,423 kg
Bruttovikt	1,435 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	25,71 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX Kopplingslåda, BHD: 150x150x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass

# Approvals

---

Explanations

Tillverkarens deklARATION  
Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK  
PCF-declaration