

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1500.510

Kopplingslådor KL

State: 2026-07-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1500.510 - Kopplingslådor KL utan fläns

Lackerad låda med lock av stålplåt, utan fläns. Kapslingsklass IP 66.



Features

Art. nr.	KL 1500.510
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 150 mm Höjd: 150 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,336 kg

Features

Bruttovikt	1,536 kg
Tullvarukod	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KL Kopplingslåda, BHD: 150 x 150 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring UK