


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1525.010 Kopplingslådor KL

State: 2026-05-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1525.010 - Kopplingslådor KL Rostfritt stål

Kopplingslåda av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304). Kapslingsklass IP 66.

## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Art. nr.                           | KL 1525.010  |
| Material                           | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling                       | Skåp och lock: Streckslipat, korn 180  |
| Leveransens omfattning             | Skåp med lock<br>Snabbkoppling inkl. plasthylsor   |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66  |
| IK-kod                             | IK08   |
| Dimension                          | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 120 mm  |
| Materialtjocklek lock              | 1,25 mm  |
| Materialtjocklek låda              | 1,25 mm  |
| Lås                                | Antal lås: 4   |
| Grundmaterial                      | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)   |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.  |
| Nettovikt                          | 3 kg   |
| Bruttovikt                         | 3,46 kg  |
| Tullvarukod                        | 84879090   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ETIM 8                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | KL Kopplingslåda, BHD: 400 x 200 x 120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns |
|--------------------|--|

# Approvals

---

|           |  |
|-----------|--|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|