

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1527.000

Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

State: 2026-05-14 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1527.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, utan fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.



Features

Art. nr.	KX 1527.000
Produktbeskrivning	Kopplingslådan KX, apparatskåpet KX, utan fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad med hög kapslingsklass.
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Minivridlås
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12

Features

IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 200 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,213 kg
Bruttovikt	6,454 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	28,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX Kopplingslåda, BHD: 800x200x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration