

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1528.010

Kopplingslådor KL

State: 2026-06-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1528.010 - Kopplingslådor KL Rostfritt stål

Kopplingslåda av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304). Kapslingsklass IP 66.

Features

Art. nr.	KL 1528.010
Material	Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
Leveransens omfattning	Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 200 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Lås	Antal lås: 4
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,151 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Features

Produktbeskrivning	KL Kopplingslåda, BHD: 200 x 200 x 120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
--------------------	--

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
-----------	---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---