

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1530.010

Kopplingslådor KL

State: 2026-05-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1530.010 - Kopplingslådor KL Rostfritt stål

Kopplingslåda av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304). Kapslingsklass IP 66.

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | KL 1530.010 |
| Material | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och lock: Streckslipat, korn 180 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Lås | Antal lås: 4 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,5 kg |
| Bruttovikt | 4,6 kg |
| Tullvarukod | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | KL Kopplingslåda, BHD: 400 x 300 x 120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns |
|--------------------|--|

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed) |
|-----------|---|

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|