

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1531.000

# Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1531.000 - Kopplingslåda KX, stålplåt, med fläns

Smålådan KX, apparatskåpet KX, med fläns ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt en smidig kabelgenomföring med optimalt platsutnyttjande.



## Features

Art. nr.	KX 1531.000
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Minivridlås Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 200 mm Djup: 120 mm

# Features

Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Plåtflänsar	: 1 + 1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,1 kg
Bruttovikt	3,14 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX Kopplingslåda, BHD: 300x200x120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration