

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1539.510

Kopplingslådor KL

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1539.510 - Kopplingslådor KL med fläns

Lackerad låda med lock av stålplåt, med fläns. Kapslingsklass IP 55.



Features

Art. nr.	KL 1539.510
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 400 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,38 mm
Plåtflänsar	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2

Features

Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,277 kg
Bruttovikt	6,607 kg
Tullvarukod	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KL Kopplingslåda, BHD: 400 x 400 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring UK