

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1545.500

## E-box EB

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1545.500 - E-box EB

Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

## Features

Art. nr.	EB 1545.500
Material	Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med gångjärnsförsedd dörr 180°-gångjärn Vridlås med 3 mm låsinsats Montageplåt
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 150 mm Höjd: 300 mm Djup: 80 mm
Mått för montageplåt (B x H)	125 mm x 285 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

# Features

---

Nettovikt	2,343 kg
Bruttovikt	2,543 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	EB E-box, BHD: 150 x 300 x 80 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr

---

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	--