

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1547.000

E-box KX, stålplåt

State: 2026-05-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1547.000 - E-box KX, stålplåt

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.



Features

Art. nr.	KX 1547.000
Produktbeskrivning	Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats 180°-gångjärn
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

Features

Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 400 mm Djup: 80 mm
Mått för montageplåt (B x H)	175 mm x 385 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Lås	Antal lås: 1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,848 kg
Bruttovikt	4,153 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX E-box, BHD: 200x400x80 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr

Approvals

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

Certificates	Kapslingsklass
--------------	----------------

Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration
--------------	---