

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1559.510 Bus-skåp BG

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1559.510 - Bus-skåp BG

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

## Features

Art. nr.	BG 1559.510
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Fönster i dörren Plåtfläns i skåpbotten
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 200 mm Djup: 125 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Position dörrupphängning	nedtill
Antal profilskenor	1
Lås	Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor Antal lås: 3
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

## Features

---

Nettovikt	5,066 kg
Bruttovikt	5,333 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	BG Busskåp, BHD: 600 x 200 x 125 mm, stålplåt, med fläns i golvet och profilskenor, dörr med glasruta, med gångjärn nedtill

## Approvals

---

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring