

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1579.500

E-box EB

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1579.500 - E-box EB

Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | EB 1579.500 |
| Material | Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med gångjärnsförsedd dörr 180°-gångjärn Vridlås med 3 mm låsinsats Montageplåt |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 300 mm Höjd: 800 mm Djup: 155 mm |
| Mått för montageplåt (B x H) | 275 mm x 785 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,38 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,25 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2 mm |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Nettovikt | 12,145 kg |
| Bruttovikt | 12,784 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | EB E-box, BHD: 300 x 800 x 155 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | C-UL UL UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |