Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 1581.100
Plåtfläns i metall

State: 2026-10-31 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SZ 1581.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.

Features

Art. nr.	SZ 1581.100
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	12 x M20
Dimension	Bredd: 221 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: KL
Plåtfläns	Storlek: 2
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,23 kg
Bruttovikt	0,25 kg
Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtflänsar i metall, med metrisk förprägling, BD: 221x90 mm stl.: 2

© Rittal 2026