Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.200
Plåtfläns i metall

State: 2026-11-09 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1581.200 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.

Features

Art. nr.	SZ 1581.200
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	12 x M20
Dimension	Bredd: 220 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: KX
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Type 12K
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,23 kg
Bruttovikt	0,24 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Features

Produktbeskrivning	KX Plåtfläns i metall, med metrisk förprägling, för kabeldiameter M20

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA