

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1582.000 Plastfläns

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1582.000 - Plastfläns med PG-förprägling

Med förpräglad PG-håltagning för kabelförskruvningar.



Features

Art. nr.	KL 1582.000
Produktbeskrivning	Med förpräglad PG-håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	6 2 2
Antal × PG-diameter	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Dimension	Bredd: 220 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: KL
Plåtfläns	Storlek: 2
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	5 st.

Features

Nettovikt	0,5 kg
Bruttovikt	0,581 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	KL Plastfläns, med PG förprägling, BD: 220x90 mm stl.: 2, PG förprägling: 13.5