

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1584.000

E-box KX

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1584.000 - E-box KX Rostfritt stål

E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | KX 1584.000 |
| Produktbeskrivning | Kopplingslådan KX, E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet. |
| Material | Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Ytbehandling | Skåp och lock: Streckslipat, korn 180 Montageplåt: förzinkad |
| Leveransens omfattning | Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12 |

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Dimension | Bredd: 200 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 175 mm x 275 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,25 mm |
| Lås | Antal lås: 1 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 3,55 kg |
| Bruttovikt | 3,556 kg |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX E-box, BHD: 200x300x120 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, med vridlås |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring PCF-declaration |