

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.520 Bus-skåp BG

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.520 - Bus-skåp BG

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

## Features

Art. nr.	BG 1584.520
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Fönster i dörren
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 80 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Position dörrupphängning	vänster
Antal profilskenor	2
Öppningar (antal x Ø)	2
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås

## Features

Kabelinföring (antal x Ø)	2 x M12 M20 M25
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,075 kg
Bruttovikt	3,18 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	BG Busskåp, BHD: 300 x 300 x 80 mm, stålplåt, med metriska förpräglingar i golvet och profilskena, dörr med glasruta, vänsterhängd

## Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring