

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1587.000

E-box KX

State: 2026-05-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1587.000 - E-box KX Rostfritt stål

E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.



Features

Art. nr.	KX 1587.000
Produktbeskrivning	Kopplingslådan KX, E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.
Material	Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Skåp och lock: Streckslipat, korn 180 Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm

Features

Mått för montageplåt (B × H)	175 mm x 285 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Lås	Antal lås: 1
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,8 kg
Bruttovikt	4,05 kg
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX E-box, BHD: 200x300x155 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, med vridlås

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration