

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1590.010

Väggfäste

State: 2026-06-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1590.010 - Vägghästa för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

För fastsättning av skåp AX och KX i stålplåt.

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Art. nr. | SZ 1590.010 |
| Produktbeskrivning | För fastsättning av skåp AX och KX i stålplåt. |
| Fördelar | Direkt skruvkoppling bakifrån med en självformande skruv i skåpets genomföring |
| Material | Stålplåt, förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Väggavstånd | 10 mm |
| Passar för | Skåptyp: AX stålplåt KX stålplåt Väggskåp AX, 3-delat |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 0,132 kg |
| Bruttovikt | 0,168 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 83025000 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

Features

Produktbeskrivning

SZ Vägghaste, för AX och KX stålplåt, väggavstånd: 10 mm

Approvals

Approvals

DNV

UL + C-UL - FTTA