

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1606.520 Bus-skåp BG

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1606.520 - Bus-skåp BG

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

Features

Art. nr.	BG 1606.520
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr Fönster i dörren
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm
Materialtjocklek låda	1,38 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Position dörrupphängning	höger
Antal profilskenor	1
Öppningar (antal x Ø)	296
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås

Features

Kabelinföring (antal x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,447 kg
Bruttovikt	4,716 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	BG Busskåp, BHD: 400 x 300 x 120 mm, stålplåt, med metriska förpräglingar i golvet och profilskena, dörr med glasruta, högerhängd

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring