


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1612.000

## Bus-skåp KX, stålplåt, med minivridlås

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1612.000 - Bus-skåp KX, stålplåt, med minivridlås

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.



## Features

Art. nr.	KX 1612.000
Utförande	med fönster
Material	Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock med gångjärn Inspektionsglas i locket Minivridlås
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK08

# Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm
Materialtjocklek lock	1,25 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,54 kg
Bruttovikt	6,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	32,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KX Busskåp, BHD: 600x300x155 mm, stålplåt, med slutet golv, med lock med gångjärn och glasruta

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration