


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1613.100

Bus-skåp KX, stålplåt, med dubbel låsinsats

State: 2026-06-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1613.100 - Bus-skåp KX, stålplåt, med dubbel låsinsats

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.



Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | KX 1613.100 |
| Utförande | med fönster |
| Material | Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Fönster: Polykarbonat, 4 mm Montageplåt: Stålplåt, förzinkad |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock med gångjärn Inspektionsglas i locket Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 65 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2 mm |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 12 kg |
| Bruttovikt | 12,111 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 40,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KX Bus-skåp, BHD: 800 x 300 x 155 mm, med montageplåt, med vridlås |

Approvals

| | |
|-----------|------|
| Approvals | C-UL |
|-----------|------|