

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1681.630

Tryckknappslåda HD

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1681.630 - Tryckknappslåda HD

Skåplösning med öppning för knappar, anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Tätt anliggande silikontätning runt om mellan lådan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabbblås.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | HD 1681.630 |
| Utförande | Hygienic Design-skåp |
| Material | Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Blindplugg: Rostfritt stål Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 |
| Ytbehandling | Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) |
| Leveransens omfattning | Skåp slutet runt om Lock med urtag för knappar Tätning och blindplugg (medföljer) |
| Dimension | Bredd fram: 100 mm Bredd (baktill): 122 mm Höjd framtill: 100 mm Höjd baktill: 122 mm Djup: 90 mm |
| Rastermått | 60 mm |
| Öppningar (antal x Ø) | 1 x 30,5 mm |
| IK-kod | IK08 |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Lås | Utförande för lås: Hygienanpassat sexkantigt snabbås Antal lås: 4 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,96 kg |
| Bruttovikt | 1 kg |
| Tullvarukod | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | HD Tryckknappslåda, BHD: 100 × 100 × 90 mm, rostfritt stål, 1.4301, 1 tryckknappshål, Ø 30,5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|