

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1684.630 Tryckknappslåda HD

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1684.630 - Tryckknappslåda HD

Skåplösning med öppning för knappar, anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Tätt anliggande silikontätning runt om mellan lådan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabbblås.



## Features

Art. nr.	HD 1684.630
Utförande	Hygienic Design-skåp
Material	Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Blindplugg: Rostfritt stål Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling	Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Lock med urtag för knappar Tätning och blindplugg (medföljer)
Dimension	Bredd fram: 100 mm Bredd (baktill): 122 mm Höjd framtill: 280 mm Höjd baktill: 302 mm Djup: 90 mm
Rastermått	60 mm
Öppningar (antal x Ø)	4 x 30,5 mm
IK-kod	IK08

# Features

Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Utförande för lås: Hygienanpassat sexkantigt snabbås Antal lås: 4
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,9 kg
Bruttovikt	1,99 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	HD Tryckknappslåda, BHD: 100 × 280 × 90 mm, rostfritt stål, 1.4301, 4 tryckknappshål, Ø 30,5 mm

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------