


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2034.200 Kompakt-svängram

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2034.200 - Kompakt-svängram för AE

För inbyggnad av elektronikchassin, 482,6 mm (19") längs med hela höjden, 6–14 HE.

Features

Art. nr.	SR 2034.200
Utförande	Vridstyv ram, sammansvetsad av fyrkantsrör och 3-faldigt kantad bärprofil.
Produktbeskrivning	För inbyggnad av elektronikchassin, 482,6 mm (19") längs med hela höjden.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. dubbel låsinsats och inbyggnadstillbehör.
Passar för	Skåptyp: AE Bredd: = 600 mm = 760 mm Höjd: = 760 mm
Höjdenheter	14 HE
Passar för skåptyp	AE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,877 kg
Bruttovikt	6,186 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	SR Kompakt-svängram, för AE, för B: 600/760 mm 14 HE