

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Instickbar förskruvning, 19"

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Instickbar förskruvning, 19"

Består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningskruven.



Features

Art. nr.	DK 2094.400
Utförande	Fastsättningshålstorlek 9,5 x 9,5 mm
Produktbeskrivning	Förskruvningen består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningskruven. När skruven dras åt uppstår en spärreffekt och komponenterna fixeras. Klämområde 1,2–4,5 mm. Torxskruvhuvud, bitstorlek T 30.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Krysspårskruv Spärrmuttrar Plastunderlägg
Dimension	Gänga: M6 Längd på gänga: 16 mm
Förpackningsenhet	50 st.

Features

Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,38 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivning	DK Instickbar förskruvning, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm