

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2094.500

Korgmutter

State: 2026-04-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2094.500 - Korgmutter

Captive nut, with M5 thread, with contact

Features

Art. nr.	EL 2094.500
Utförande	med kontaktering
Produktbeskrivning	För montage av elektronirack, 19"-inbyggnad (482,6 mm) och blindpaneler på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19"). För montage vid profilplåttjocklek på mellan 0,8 och 2,5 mm. Alternativt med eller utan kontaktering av de inbyggda enheterna med 19"-profil/skåp (482,6 mm).
Dimension	Gänga: M5
För materialtjocklek	0,8 - 2,5 mm
Förpackningsenhet	50 st.
Nettovikt	0,2 kg
Bruttovikt	0,25 kg
Tullvarukod	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivning	EL Korgmuttrar, M5, med kontaktering, för plåttjocklek: 0,8-2 mm