


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

Väggskåp EL, 3-delat

State: 2026-06-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - Väggskåp EL, 3-delat med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageplåt medföljer.
Kapslingsklass IP 55.

Features

Art. nr.	EL 2255.605
Utförande	Väggskåp IT med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad
Produktbeskrivning	Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material	Vägg- och svängdel: Stålblåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
General colour	RAL 7035
Färg	Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning	Väggdel med sluten fläns, upptill och nedtill, och montageplåt (medföljer) Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"- profilskenor fram, fast inbyggnad Designad glasdörr 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5 Minikomforthandtag för låsinsatser Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter	15 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 746 mm Djup: 373 mm
Montagedjup	320 mm
Inre mått	Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 683 mm

Features

Djup på svängdel	216 mm
Mått för montageplåt (B × H)	485 mm x 699 mm
Djup på väggdelen	135 mm
IK-kod	IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)	750 N
Grundmaterial	Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	39,901 kg
Bruttovikt	42 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivning	EL Väggskap 3-delat, BHD: 600x746x373 mm 15 HE, med montageplåt, och profilskenor, fast inbyggnad

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------------------