


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.940

## Väggskåp AX, 3-delat

State: 2026-05-28 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.940 - Väggskaåp AX, 3-delat

Leveranskonceptet för det 3-delade väggskaåpet AX minskar komplexiteten och ökar flexibiliteten. Tack vare systemmodulen AX/VX är skaåpen lämpliga för olika användningsområden. Den 3-delade strukturen garanterar enkel åtkomst.



## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | AX 2260.940  |
| Utförande              | Väggskaåp IT   |
| Material               | Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm   |
| Ytbehandling           | Pulverlackerad   |
| Färg                   | Vägg- och svängdel: RAL 7035<br>Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)   |
| Leveransens omfattning | Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill<br>Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-<br>profilskenor fram, fast inbyggnad<br>Designad glasdörr<br>Lås mittdel: 3 mm dubbelax<br>Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E<br>Minikomforthandtag |
| Höjdenheter            | 9 HE   |
| Dimension              | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 478 mm<br>Djup: 473 mm  |

# Features

|  |   |
|--|---|
| Montagedjup                                | 420 mm  |
| Inre mått                                  | Inre bredd: 502 mm<br>Inre höjd: 417 mm   |
| Djup på svängdel                           | 316 mm  |
| Djup på väggdelen                          | 135 mm  |
| Antal lås                                  | 1   |
| Tillåten belastning för svängdel (statisk) | 450 N   |
| Tillåten belastning för väggdel (statisk)  | 150 N   |
| Grundmaterial                              | Stålplåt  |
| Lås  | Utförande för lås: Minikomforthandtag<br>Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529         | IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill  |
| Förpackningsenhet                          | 1 st.   |
| Nettovikt                                  | 27 kg   |
| Bruttovikt                                 | 29,813 kg   |
| Information om PCF-klass                   | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat                 |
| Tullvarukod                                | 94032080  |
| ETIM 9                                     | EC002500  |
| ETIM 8                                     | EC002500  |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101  |
| Produktbeskrivning                         | AX väggskåp, 3-part, BxHxD 600 x 478 x 473 mm, 9 HE, väggdel: sluten plåtfläns upptill och nedtill, med mini-komforthandtag |

# Approvals

# Approvals

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Explanations | Konformitetsförklaring |

---