

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.965

## Väggskåp AX, 3-delat

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.965 - Väggskåp AX, 3-delat med Blue e+ utblåsningsfilter

Leveranskonceptet för det 3-delade väggskåpet AX minskar komplexiteten och ökar flexibiliteten. Tack vare det modulära systemet AX/VX är skåpen lämpliga för olika användningsområden. Den 3-delade strukturen garanterar enkel åtkomst.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | AX 2260.965   |
| Utförande              | Väggskåp IT   |
| Material               | Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm  |
| Ytbehandling           | Pulverlackerad  |
| Färg                   | Vägg- och svängdel: RAL 7035<br>Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)  |
| Leveransens omfattning | Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill<br>Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-<br>profilskenor fram, fast inbyggnad<br>Designad glasdörr<br>Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E<br>Lås mittdel: 3 mm dubbelax<br>2 Blue e+ utblåsningsfilter 3238.300 (medföljer löst)<br>Minikomforthandtag |
| Höjdenheter            | 9 HE  |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Dimension                                  | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 478 mm<br>Djup: 673 mm  |
| Montagedjup                                | 620 mm   |
| Inre mått                                  | Inre bredd: 502 mm<br>Inre höjd: 417 mm  |
| Djup på svängdel                           | 516 mm   |
| Djup på väggdelen                          | 135 mm   |
| Antal lås                                  | 1  |
| IK-kod                                     | IK08   |
| Tillåten belastning för svängdel (statisk) | 450 N  |
| Tillåten belastning för väggdel (statisk)  | 150 N  |
| Grundmaterial                              | Stålplåt   |
| Lås  | Utförande för lås: Minikomforthandtag<br>Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529         | IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill   |
| Tullvarukod                                | 94032080   |
| Produktbeskrivning                         | AX väggskåp, 3-delat, med Blue e+ utblåsningsfilter, BHD: 600 x 478 x 673 mm, 9 HE, väggdel: sluten plåtfläns upptill och nedtill, med mini-komforthandtag |

# Approvals

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Explanations | Konformitetsförklaring |