

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.965

Väggskåp AX, 3-delat

State: 2026-05-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.965 - Väggskåp AX, 3-delat med Blue e+ utblåsningsfilter

Leveranskonceptet för det 3-delade väggskåpet AX minskar komplexiteten och ökar flexibiliteten. Tack vare det modulära systemet AX/VX är skåpen lämpliga för olika användningsområden. Den 3-delade strukturen garanterar enkel åtkomst.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | AX 2260.965 |
| Utförande | Väggskåp IT |
| Material | Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| Färg | Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå) |
| Leveransens omfattning | Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"- profilskenor fram, fast inbyggnad Designad glasdörr Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E Lås mittel: 3 mm dubbelax 2 Blue e+ utblåsningsfilter 3238.300 (medföljer löst) Minikomforthandtag |
| Höjdenheter | 9 HE |

Features

| | |
|--|--|
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 478 mm Djup: 673 mm |
| Montagedjup | 620 mm |
| Inre mått | Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 417 mm |
| Djup på svängdel | 516 mm |
| Djup på väggdelen | 135 mm |
| Antal lås | 1 |
| IK-kod | IK08 |
| Tillåten belastning för svängdel (statisk) | 450 N |
| Tillåten belastning för väggdel (statisk) | 150 N |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Lås | Utförande för lås: Minikomforthandtag Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill |
| Tullvarukod | 94032080 |
| Produktbeskrivning | AX väggskåp, 3-delat, med Blue e+ utblåsningsfilter, BHD: 600 x 478 x 673 mm, 9 HE, väggdel: sluten plåtfläns upptill och nedtill, med mini-komforthandtag |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |