Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555

Väggskåp AX, 3-delat

State: 2026-11-01 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2261.555 - Väggskåp AX, 3-delat med Blue e+ utblåsningsfilter

Leveranskonceptet för det 3-delade väggskåpet AX minskar komplexiteten och ökar flexibiliteten. Tack vare det modulära systemet AX/VX är skåpen lämpliga för olika användningsområden. Den 3-delade strukturen garanterar enkel åtkomst.





Features

Art. nr.	AX 2261.555
Utförande	Väggskåp IT
Material	Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning	Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad Designad glasdörr Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E Lås mittdel: 3 mm dubbelax 2 Blue e+ utblåsningsfilter 3238.300 (medföljer löst) Minikomforthandtag
Höjdenheter	15 HE

Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 745 mm Djup: 573 mm
Montagedjup	520 mm
Inre mått	Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 684 mm
Djup på svängdel	416 mm
Djup på väggdelen	135 mm
Antal lås	1
IK-kod	IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)	750 N
Tillåten belastning för väggdel (statisk)	250 N
Grundmaterial	Stålplåt
Lås	Utförande för lås: Minikomforthandtag Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	40,5 kg
Bruttovikt	42,5 kg
Tullvarukod	94032080
Produktbeskrivning	AX väggskåp, 3-delat, med Blue e+ utblåsningsfilter, BHD: 600 x 745 x 573 mm, 15 HE, väggdel: sluten plåtfläns upptill och nedtill, med mini-komforthandtag

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring