

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 2262.605**

**Väggskåp EL, 3-delat**

State: 2025-04-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2262.605 - Väggskåp EL, 3-delat med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageplåt medföljer.  
Kapslingsklass IP 55.

## Features

Art. nr.	EL 2262.605
Utförande	Väggskåp IT med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad
Produktbeskrivning	Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material	Vägg- och svängdel: Stålblåt, 1,5 mm Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
General colour	RAL 7035
Färg	Vägg- och svängdel: RAL 7035 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning	Väggdel med sluten fläns, upptill och nedtill, och montageplåt (medföljer) Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"- profilskenor fram, fast inbyggnad Designad glasdörr 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5 Minikomforthandtag för låsinsatser Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter	12 HE
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 612 mm Djup: 473 mm
Montagedjup	420 mm
Inre mått	Inre bredd: 502 mm Inre höjd: 549 mm

# Features

---

Djup på svängdel	316 mm
Mått för montageplåt (B × H)	485 mm x 565 mm
Djup på väggdelen	135 mm
IK-kod	IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)	600 N
Grundmaterial	Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	37.05
Bruttovikt	39
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177324404
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

# Approvals

---

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---