

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225 Distansbultar

State: 2026-04-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Distansbultar

Den universella fastsättningskomponenten då det krävs ett avstånd till fastsättningsplanet.

Features

| | |
|--------------------------------|--|
| Art. nr. | SZ 2311.225 |
| Produktbeskrivning | Den universella fastsättningskomponenten då det krävs ett avstånd till fastsättningsplanet. |
| Tekniska data | Med självgående skruv för håldiameter 4,5 mm |
| Material | Sexkantsstål (SW8) |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Längd | 25 mm |
| Montagekrav | På baksidan kan plåtskruvar 5,5×13 användas för att fästa t.ex. topp-/profilskenor, beröringsskydd, huvudbrytarplåtar, kabelanslutningsskenor m.m. |
| Förpackningsenhet | 12 st. |
| Nettovikt | 0,108 kg |
| Bruttovikt | 0,118 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 0,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73181535 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivning | SZ Distansstycken, L: 25 mm |