


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2338.235

Stor svängram, med plåt

State: 2026-03-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2338.235 - Stor svängram, med plåt för TS, VX SE, 800 mm breda skåp

För 800 mm breda skåp, 22–45 HE, med plåt, för montage av 19"-inbyggnadskomponenter (482,6 mm).



Features

Art. nr.	SR 2338.235
Utförande	19"-plan i mitten
Produktbeskrivning	För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Ram: förzinkad Plåt: Lackerade
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. stånglåssystem med dubbel låsinsats Material för fastsättning
Inbyggnadsmöjligheter	I TS/SE med öppningsvinkel 180°
Montagekrav	Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm

Features

Observera:	För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj" Vid skåp TS, SE med dubbla dörrar med en höjd på 1800 mm eller 2200 mm måste den närmast mindre svängramen byggas in eftersom det annars blir kollision med låset
Passar för	Skåptyp: TS VX SE Bredd: = 800 mm Höjd: ≥ 1.800 mm
Höjdenheter	36 HE
Passar för skåptyp	TS VX SE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19,105 kg
Bruttovikt	20,11 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	SR Svängram, stor, med plåt, för TS, VX SE, för B: 800 mm, 36 HE, inbyggd i mitten