

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2342.235

Stor svängram, med plåt

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2342.235 - Stor svängram, med plåt för TS, VX SE, 800 mm breda skåp

För 800 mm breda skåp, 22–45 HE, med plåt, för montage av 19"-inbyggnadskomponenter (482,6 mm).



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | SR 2342.235 |
| Utförande | 19"-plan i mitten |
| Produktbeskrivning | För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Ram: förzinkad Plåt: Lackerade |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. stånglåssystem med dubbel låsinsats Material för fastsättning |
| Inbyggnadsmöjligheter | I TS/SE med öppningsvinkel 180° |
| Montagekrav | Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Observera: | För fler utbyggnadsmöjligheter, se "Teknik i detalj" Vid skåp TS, SE med dubbla dörrar med en höjd på 1800 mm eller 2200 mm måste den närmast mindre svängramen byggas in eftersom det annars blir kollision med låset |
| Passar för | Skåptyp: TS VX SE Bredd: = 800 mm Höjd: ≥ 2.000 mm |
| Höjdenheter | 40 HE |
| Passar för skåptyp | TS VX SE |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 19 kg |
| Bruttovikt | 21,5 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | SR Svängram, stor, med plåt, för TS, VX SE, för B: 800 mm, 40 HE, inbyggnad i mitten |