
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2350.000
Vinkelprofil

State: 2026-11-06 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2350.000 - Vinkelprofil för kabelavlastningsskenor

För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.



Features

Art. nr.	SZ 2350.000
Produktbeskrivning	För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. plastmellanlägg
Min. kabeldiameter	6 mm
Max. kabeldiameter	12 mm
Förpackningsenhet	25 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,043 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC000454
ETIM 8	EC000454
ECLASS 8.0	23140202

Features

Produktbeskrivning	SZ Vinkelprofil, för kabelavlastningsskenor, för kabeldiameter 6-12 mm