

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2358.000

Vinkelprofil

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2358.000 - Vinkelprofil för kabelavlastningsskenor

För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.



Features

Art. nr.	SZ 2358.000
Produktbeskrivning	För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. plastmellanlägg
Min. kabel diameter	38 mm
Max. kabel diameter	42 mm
Förpackningsenhet	25 st.
Nettovikt	2,55 kg
Bruttovikt	2,63 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC000454
ETIM 8	EC000454
ECLASS 8.0	23140202

Features

Produktbeskrivning

SZ Vinkelprofil, för kabelavlastningsskenor, för kabeldiameter 38-42 mm