

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2359.000

Vinkelprofil

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2359.000 - Vinkelprofil för kabelavlastningsskenor

För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.



Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | SZ 2359.000 |
| Produktbeskrivning | För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. plastmellanlägg |
| Min. kabel diameter | 42 mm |
| Max. kabel diameter | 46 mm |
| Förpackningsenhet | 25 st. |
| Nettovikt | 2,725 kg |
| Bruttovikt | 2,944 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 11,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73182900 |
| ETIM 9 | EC000454 |
| ETIM 8 | EC000454 |
| ECLASS 8.0 | 23140202 |

Features

Produktbeskrivning

SZ Vinkelprofil, för kabelavlastningsskenor, för kabeldiameter 42-46 mm