

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2362.010

Skyddstak

State: 2025-12-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2362.010 - Skyddstak för AX

Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.



Features

Art. nr.	AX 2362.010
Produktbeskrivning	Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipat, korn 240
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	Kan skruvas fast vid dynamisk belastning
Dimension	Höjd: 37 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Passar för	Skåptyp: AX Bredd: = 500 mm Djup: = 210 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.66

Features

Bruttovikt	2.04
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177938120
E-Number Sweden	E3465264
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------