

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000 Anslutningselement

State: 2026-04-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2368.000 - Anslutningselement för modulära signalpelare

Alternativt för rör- och vägg-/golvmontage, med avslutningslock för optiska komponenter.

Features

Art. nr.	SG 2368.000
Utförande	för rörmontage
Produktbeskrivning	Alternativt för rör- och vägg-/bottenmontage. Skruvklämmor i anslutningskomponenten. Med avslutningslock för optiska komponenter. Beröringsskydd enligt VDE.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Diameter	70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Signal pillar	modulärt
Dimension	Höjd: 43 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Märkspänning	12 V - 240 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,115 kg
Tullvarukod	85369095
ECLASS 8.0	27371232

Features

Produktbeskrivning

SG Anslutningskomponent, för signalpelare, modulär, för rörmontage

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR