

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2368.010 Anslutningselement

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2368.010 - Anslutningselement för modulära signalpelare

Alternativt för rör- och vägg-/golvmontage, med avslutningslock för optiska komponenter.

## Features

Art. nr.	SG 2368.010
Utförande	för vägg-/golvmontage
Produktbeskrivning	Alternativt för rör- och vägg-/bottenmontage. Skruvklämmor i anslutningskomponenten. Med avslutningslock för optiska komponenter. Beröringsskydd enligt VDE.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Diameter	70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Signal pillar	modulärt
Dimension	Höjd: 43 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Märkspänning	12 V - 240 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,123 kg
Tullvarukod	85369095
ECLASS 8.0	27371232

# Features

---

Produktbeskrivning	SG Anslutningskomponent, för signalpelare, modulär, för vägg-/ bottenmontage
--------------------	---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------