

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2369.010

### Permanent Ijus

State: 2026-01-29 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2369.010 - Permanent ljus för modulära signalpelare

Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismatic teknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

## Features

|                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                                  | SG 2369.010                                                                                                                                                                           |
| Utförande                                 | Permanent ljus                                                                                                                                                                        |
| Produktbeskrivning                        | Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismatic teknik. Antalet möjliga nivåer = 5 komponenter, vid samma spänning                                                               |
| Fördelar                                  | Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.<br>Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.<br>Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas. |
| Funktion                                  | Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla                                                                              |
| Material                                  | Skåp av polyamid<br>Kalott: Transparent polykarbonat                                                                                                                                  |
| Färg                                      | Grön                                                                                                                                                                                  |
| Diameter                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                 |
| Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas | 2500 V AC                                                                                                                                                                             |
| Märkisolationsspänning                    | 250 V AC                                                                                                                                                                              |
| Anmärkning om art. nr.                    | Glödlampor ingår inte i leveransen.                                                                                                                                                   |
| Dimension                                 | Höjd: 56 mm                                                                                                                                                                           |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529        | IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill                                                                                                             |
| Märkspänning                              | 12 V - 240 V (AC/DC)                                                                                                                                                                  |
| Förpackningsenhet                         | 1 st.                                                                                                                                                                                 |
| Nettovikt                                 | 0.07                                                                                                                                                                                  |
| Bruttovikt                                | 0.087                                                                                                                                                                                 |

# Features

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tullvarukod | 85311095      |
| EAN         | 4028177219939 |
| ECLASS 8.0  | 27371220      |

# Approvals

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|