

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.540

LED-komponent för roterande ljus

State: 2026-02-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.540 - LED-komponent för roterande ljus för modulära signalpelare

Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismatic teknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

Features

Art. nr.	SZ 2370.540
Utförande	LED-komponent för roterande ljus
Produktbeskrivning	Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismatic teknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås. Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning. Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas. Komponent för roterande ljus inkl. lysrör, kan användas direkt.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid Kalott: Transparent polykarbonat
Färg	Blå
Diameter	70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationspänning	250 V AC
Dimension	Höjd: 56 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
Märkspänning	24 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.07

Features

Bruttovikt	0.083
Tullvarukod	94054990
EAN	4028177656499
ECLASS 8.0	27371220

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------