


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.000

LED-komponent för permanent ljus

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.000 - LED-komponent för permanent ljus för modulära signalpelare

Med 360° signalavstrålning genom optimerad primateknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

Features

Art. nr.	SG 2372.000
Utförande	LED-komponent för permanent ljus
Produktbeskrivning	Med 360° signalavstrålning genom optimerad primateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås. Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning. Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid Kalott: Transparent polykarbonat
Färg	Röd
Diameter	70 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Märkström max.	25 mA
Dimension	Höjd: 56 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
Märkspänning	24 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,009 kg

Features

Bruttovikt	0,088 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivning	SG LED-komponent för permanent ljus, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 25 mA, röd

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------