


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.010

LED-komponent för permanent ljus

State: 2026-04-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.010 - LED-komponent för permanent ljus för modulära signalpelare

Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SG 2372.010 |
| Utförande | LED-komponent för permanent ljus |
| Produktbeskrivning | Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning. |
| Fördelar | Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås. Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning. Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas. |
| Funktion | Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla |
| Material | Skåp av polyamid Kalott: Transparent polykarbonat |
| Färg | Grön |
| Diameter | 70 mm |
| Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas | 2500 V AC |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Märkström max. | 25 mA |
| Dimension | Höjd: 56 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill |
| Märkspänning | 24 V (AC/DC) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,08 kg |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovikt | 0,088 kg |
| Tullvarukod | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| Produktbeskrivning | SG LED-komponent för permanent ljus, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 25 mA, grön |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) UR |
|-----------|--------------------------|