

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.011

LED-komponent för permanent ljus

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.011 - LED-komponent för permanent ljus för modulära signalpelare

Med 360° signalavstrålning genom optimerad primateknik.

Features

Art. nr.	SG 2372.011
Utförande	LED-komponent för permanent ljus
Fördelar	Med 360° signalavstrålning genom optimerad primateknik Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter och texttavla
Material	Skåp av polyamid Kalott: Transparent polykarbonat
Färg	Grön
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
Märkspänning	24 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,072 kg
Bruttovikt	0,073 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivning	SG LED steady light component, green

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring
