

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.102

Signalpelare, tredelad, LED:er

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv/](https://www.rittal.com/se-sv/))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.102 - Signalpelare, tredelad, LED:er

För fördröjningsfri avkänning av störningar och driftstatus hos maskiner och automatiserade processer har Rittal ett flexibelt utbud av signalpelare för alla ändamål. Om de tre vanligaste signalfärgerna räcker, är det anslutningsklara signalsystemet med 3 LED-lampor ett perfekt val.

Features

Art. nr.	SG 2372.102
Utförande	för vägg-/golvmontage
Fördelar	Anslutningsklar komplett lösning LED:er med extremt hög livslängd (minst 100 000 timmar, därför behövs inget underhåll) Låga montage- och lagringskostnader
Tekniska data	3-steg, röd, gul, grön Strålvinkel: 3 x 120°
Kabelinföring	Min. kabel diameter: 3 mm Max. kabel diameter: 6,5 mm
Anslutningstyp (elektrisk)	Plintar med fjäder
Belysning	LED-lampor
Dimension	Höjd: 211,5 mm
Driftstemperatur	-20 °C...50 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
Märkspänning	24 V
Gänga	M12 x 1,5
Observera:	Signalpelaren består av artiklarna 2372001, 2372021, 2372011 och 2368002
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,25 kg
Bruttovikt	0,309 kg
Tullvarukod	85318070

Features

ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Produktbeskrivning	SG signal pillar, LED compact for wall mounting

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------
